

品番：EA763AJ-55D

品名：1.0升 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き)



販売価格	168,000円(税抜)／184,800円(税込)		
カタログ価格	168,000円(税抜)／184,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/16 07:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2166ページ		



仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	NW-FB18
シリーズ	炎舞炊き	容量	1.8L(1升)
消費電力	1370W	内釜	プラチナコート内蓋(厚さ2.2mm)
サイズ	295(W)×360(D)×265(H)mm	重量	9.5kg
白米炊き分け	15通り	1回あたりの炊飯時消費電力量	181Wh
1時間あたりの保温時消費電力量	21.8Wh	お手入れ	フラットフレーム、フラット庫内、フラットトップパネル、洗える内ぶた、Ag+抗菌加工、クリーニング機能
コード長	1.0m	付属品	しゃもじ、白米計量カップ
色	濃墨(こずみ)	内釜仕様	蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄-くろがね仕込み-豪炎かまど釜」
ふた開き時の高さ(mm)	535		
圧力IH炊飯			
感動のおいしさと品格の佇まい。舞え、炎。舞え、お米。「炎舞炊き」			
家族好みの味に進化する121通りの「わが家炊き」メニュー			
お手入れ簡単、Ag+抗菌加工、クリーニング機能			

立つしゃもじ、計量カップ付
蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」
IHと相性が良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。内釜内面のうまみプラスプラチナコート(遠赤外線+プラチナナノ粒子)でごはんの甘み成分のひとつである還元糖とうまみ成分のひとつであるアミノ酸を引き出します。
簡単に好みの食感に炊き分ける!15通りの「炊き分けセレクト」メニュー
縦横無尽にお米を舞い上げ、大粒でふっくら甘みのあるごはんに炊き上げる「3DローテーションIH」
炊飯や保温時の温度を細かく見張る「6つのセンサー」
ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」
文字が見やすく、使いやすい「大型バックライト液晶(タッチパネル)」
レンジであたためても、とってもおいしい「冷凍ごはん」メニュー
食べやすく、おいしく炊ける「雑穀米炊き分け3コース」
特許※(第6833440号) 舞え、炎。舞え、お米。「炎舞炊き」 ※登録日2021年2月5日。部分的に集中加熱を実現する独自の炊飯方式において特許を取得。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.