

品番：EA763AJ-59D

品名：1.0升 IH炊飯ジャー(極め炊き)



販売価格	33,100円(税抜)／36,410円(税込)		
カタログ価格	33,100円(税抜)／36,410円(税込)		
在庫数	最新在庫：0（2024/05/14 17:20現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	NW-VE18
容量	1.8L(1升)	消費電力	1295W
圧力設定	3段階	内釜	黒まる厚釜(釜厚1.7mm)
サイズ	280(W)×405(D)×245(H)mm	重量	5.0kg
付属品	しゃもじ、計量カップ	電源コード	1.0m(コードリール式)
色柄	ブラック	1回あたりの炊飯時消費電力量	202Wh
1時間あたりの保温時消費電力量	21.3Wh	ふた開き時の高さ	470mm

強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」

ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずにIHの高火力で炊き続けます。うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。

炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」

ご家庭のお好みにあわせ、ふつつ・やわらかめ・かためと炊き方が選べます。

30時間おいしく保温できる「うるつや保温」

底センサーが保温に最適な火加減で温度コントロールします。水分の蒸発を抑え、30時間までおいしく保温します。(メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください)

また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。

栄養価の高いお米もおいしく！
栄養価の高い雑穀米や玄米専用のメニューを掲載しています。 また、健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を活かしながらふっくらもちもちに炊き上げる専用のメニューがあります。
おいしく炊ける「無洗米」メニュー
水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。 火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。
お米のおいしさを引き出す「熟成炊き（白米）」
お米は炊飯前にしっかり吸水させることでおいしくなります。熟成炊きは時間をかけ水に浸し、芯までじっくり吸水させます。芯まで行き渡った水は、お米の芯からアルファ化を促進し、ふっくらおいしくなります。熟成炊きの白米はお米の甘み成分の一つである溶出還元糖量が約2.3倍になります。
釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」
サツときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内（センサー部は除く）」
洗える内ぶた：内ぶたがはずして洗えるのでいつも清潔。 フラット庫内：庫内がフラットになっているので、ごはん粒や汚れがサツとひと拭き。（サイドセンサー部は除く）
炊きこみごはんの後などニオイが気になる時に便利な「クリーニング」機能
炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のニオイ残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、ニオイ残りを抑えます。 その後通常のお手入れをしていただくだけです。
「Ag+抗菌加工立つしゃもじ&プッシュボタン」
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。また、衛生に配慮し、外ふたを開けるときに押すプッシュボタンも抗菌加2をしています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.