

品番：EA763AJ-60C

品名：3.0合 IH炊飯ジャー(極め炊き/パンメニュー付き)



販売価格	29,600円(税抜) / 32,560円(税込)		
カタログ価格	29,600円(税抜) / 32,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/30 09:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	象印マホービン (ZOJIRUSHI)	型番	NP-GM05-XT
シリーズ	極め炊き	容量	0.54L(3合)
消費電力	700W	内釜	黒まる厚釜(厚さ1.7mm)
サイズ	230(W)×300(D)×190(H)mm	重量	3.2kg
カラー	ステンレスブラウン	ふた開き時の高さ	360mm

強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」
芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。

30時間おいしく保温できる「うるつや保温」
また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。

おいしく炊ける「無洗米」コース
雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。

お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」

お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(センサー部は除く)」

抗菌効果のある銀イオン(Agイオン)を配合した立つしゃもじがついています。

炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。

発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる
「パン(発酵・焼き)」メニュー。丸パンやメロンパンが作れます。

釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」
まる底なので、お米が対流しやすくなっています。

いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.