

品番：EA763AJ-61E

品名：5.5合 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き/ブラック)



販売価格	114,000円(税抜) / 125,400円(税込)		
カタログ価格	114,000円(税抜) / 125,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/11 01:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2078ページ		



### 仕様

メーカー	象印マホービン (ZOJIRUSHI)	型番	NW-NB10
容量	1.0L(5.5合)	消費電力	1240W
圧力設定	7段階	白米炊き分け	7通り
内釜	内釜(厚さ2.2mm)	サイズ	245(W)×330(D)×215(H)mm
重量	6.5kg	シリーズ	炎舞炊き
1回あたりの炊飯時消費電力量	139Wh	1時間あたりの保温時消費電力量	16.7Wh
お手入れ	蒸気口セットなし、フラットトップパネル、フラットフレーム、フラット庫内(サイドセンサー部は除く)、内ぶた(食器洗い乾燥機対応)	コード長	1.0m(コードリール式)
付属品	しゃもじ・計量カップ	色	スレートブラック
内釜仕様	鉄-くろがね仕込み-豪炎かまど釜	ふた開き時の高さ	445mm

特許※1(第6833440号) 舞え、炎。舞え、お米。「炎舞炊き」

家族好みの味に進化する!81通りの「わが家炊き」メニュー

蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」

お手入れ簡単、便利「蒸気口セットなし」

「フラットトップパネル」「フラットフレーム」  
「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」  
「内ぶた(食器洗い乾燥機対応)」

食べやすく、おいしく炊ける「雑穀米炊き分け3コース」

ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」

しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」

芯までやわらかい「おかゆ」メニュー&ごはんの粒感が感じられ、さらっと食べられる「粒立ちがゆ」メニュー

すぐお急ぎの方におすすめ「白米特急」メニュー

かまどの炎の激しいゆらぎを再現したローテーションIH方式。焼きムラを抑え、ごはんが大粒でふっくらもちもちに炊きあがります。

環境に配慮したバイオマスプラスチック素材Prasusを採用した「立つしゃもじ&計量カップ」

取扱説明書が確認できる2次元コードつきです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.