

品番 : EA763AJ-81B

品名 : 1.0升 炊飯ジャー(お好み焼き)



販売価格	18,400円(税抜)／20,240円(税込)		
カタログ価格	18,400円(税抜)／20,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 00:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2131ページ		



## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	RC-ME10
容量	1.8L(10合)	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	895W	内釜	極厚火釜(厚さ3.1mm)
サイズ	278(W)×345(D)×250(H)mm	重量	4.5kg
材質	ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ	コード長	約1.0m
付属品	しゃもじ、計量カップ、電源コードセット	1回あたりの炊飯時消費電力量	197.6Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力	0.36Wh	1時間当たりの保温時消費電力	22.6Wh
1時間あたりの待機時消費電力量	0.30Wh	蒸発水量	40.5g

主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。

各銘柄の特徴を最大限に引き出して炊きあげます。

3.1mmの極厚火釜で、お米一粒一粒にしっかり熱を伝え、ふっくら炊き上げます。

底(860W)+蓋ヒーター(35W)のWヒーターで釜全体を一気に加熱!炊きむらの少ない炊飯が可能です。

タイマー付きで、炊き上がり時刻を予約できます。

◆好みに合わせて選べる

かたさと食感を自由に掛け合わせる“おこのみ炊き”で9通りの炊き分けが可能。

◆毎日の食事をヘルシーに美味しく

6種のヘルシーメニュー搭載で、健康サポート。

◆さらに嬉しい無精米・白米コース

「早炊きモード」:忙しい方におススメ!吸水時間を省略することで、通常メニューより短時間で炊き上げます。

「省エネモード」:日々の電気代をお得に!通常炊飯より少ない消費電力で炊飯するから、エコ&節約。

◆「Wヒーター搭載」で一気に加熱

上下から釜を包み込むように加熱し、吹きこぼれを防ぎ高い保温性でうま味を逃しません。

◆使いやすい操作パネル

くっきり見やすい液晶画面と、大きく押しやすいボタン。

◆ラクラクお手入れ

内ぶたや蒸気口キャップなども丸洗いできるので、いつでも清潔にお使いいただけます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.