

品番：EA763AK-35A

品名：IH調理器・鍋セット



販売価格	15,500円(税抜)／17,050円(税込)		
カタログ価格	15,500円(税抜)／17,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/15 01:18現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IHKP-T3724
満水容量	3.4L	消費電力	1400W
サイズ	IH調理器: 280(W)×326(D)×54(H) mm なべ: φ240×85(深さ) mm	重量	IH調理器: 2.2kg なべ: 1.3kg
火力調節機能	加熱調理6段階、揚げ物調理6段階	機能	鍋検知、鍋なし検知、小物検知、切り忘れ防止、トッププレート加熱防止
電源	100V(50/60Hz)	電源コード	約1.8m
材質	IH本体: ポリプロピレン トッププレート: 液晶化ガラス 鍋本体: アルミニウム合金 はり底: ステンレス鋼		

すぐにお鍋ができるIHコンロ×鍋セット。
コンパクトな卓上タイプ。
火を使わないので、安心して料理を楽しめます。
最大火力1400Wのハイパワーと2種類のモード選択で、料理の幅が広がります。
フラットなガラストップでお手入れ簡単。
汚れてもサッと拭くだけですぐキレイに。

コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。

代替品

	品番 EA763AK-35B コメント 操作パネルの表示変更
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.