

品番：EA763AK-35B

品名：IH調理器・鍋セット



販売価格	13,300円(税抜) / 14,630円(税込)		
カタログ価格	13,300円(税抜) / 14,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/09 01:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2077ページ		



加熱料理から揚げ物まで多用途に使える  
IHコンロと軽くて丈夫な鍋がセットのIHコンロ鍋セット

### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IHKP-T39124-B
満水容量	3.4L	消費電力	1400W
サイズ	IH調理器: 280(W)×326(D)×54(H) mm なべ: φ 240×95(深さ)mm	重量	IH調理器: 2.2kg なべ: 1.3kg
火力調節機能	加熱調理6段階(火力) 温度調理6段階(水温) 揚げ物調理6段階(油温)	機能	鍋なし検知機能、小物検知機能、内部回路過熱防止機能、トッププレート過熱防止機能、揚げ物鍋のそり検知機能、切り忘れ防止機能
電源	100V(50/60Hz)	電源コード	約1.8m
材質	IH本体: ポリプロピレン トッププレート: 結晶化ガラス 鍋本体: アルミニウム合金 はり底: ステンレス鋼	使用可能な鍋の材質	アルミニウム合金・はり底: ステンレス鋼のなべ、鉄、鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス(18-0(SUS430)など)、多層鋼なべ ※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります。

使用可能な鍋の形状	底の平らなもの、加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの	使用可能な鍋の大きさ	加熱調理:直径12~24cmのもの 揚げ物調理:直径18~22cmのもののみ
すぐにお鍋ができるIHコンロ×鍋セット			
コンパクトな卓上タイプ			
火を使わないので、安心して料理を楽しめます。			
<p>&lt;加熱&gt; なべ調理や煮物・焼き物・炒め物にとろ火(80W相当)から強火(1400W)まで6段階</p>			
<p>&lt;温度調理&gt; 低温調理や料理の保温などに(低温調理は50~70℃設定を想定しています。使えるなべ・水量に注意をし、必ずふたをしてください)</p>			
<p>&lt;揚げ物調理&gt; 温度調整が難しい揚げ物も、6段階で温度設定可能</p>			
フラットなガラストップでお手入れ簡単			
汚れてもサッと拭くだけですぐキレイに			
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.