品番: EA763AK-35B

品名:IH調理器・鍋セット



販売価格	14,900円 (税抜)/16,390円(税込)				
カタログ価 格	14,900円(税抜)/16,390円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/30 10:23現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					





















加熱料理から揚げ物まで多用途に使える IHコンロと軽くて丈夫な鍋がセットのIHコンロ鍋セット

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IHKP-T39124-B
満水容量	3.4L	消費電力	1400W
サイズ	IH調理器: 280(W)×326(D)×54(H) mm なべ: φ240×95(深さ)mm	重量	IH調理器:2.2kg なべ:1.3kg
火力調節機能	加熱調理6段階(火力) 温度調理6段階(水温) 揚げ物調理6段階(油温)	機能	鍋なし検知機能、小物検知機能、内部 回路過熱防止機能、トッププレート過 熱防止機能、揚げ物鍋のそり検知機 能、切り忘れ防止機能
電源	100V(50/60Hz)	電源コード	約1.8m
材質	IH本体:ポリプロピレン トッププレート:結晶化ガラス 鍋本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼	使用可能な鍋の材質	アルミニウム合金・はり底:ステンレス 鋼のなべ、鉄、鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス(18-0(SUS430)など)、多層鋼なべ ※種類によっては火力が弱くなったり、 使えないなべもあります。

使用可能な鍋の形状 底の平らなもの、加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの、揚げ物調理の 場合はそりが1mm以下のもの

使用可能な鍋の大きさ

加熱調理:直径12~24cmのもの 揚げ物調理:直径18~22cmのものの み

すぐにお鍋ができるIHコンロ×鍋セット

コンパクトな卓上タイプ

火を使わないので、安心して料理を楽しめます。

<加熱>

なべ調理や煮物・焼き物・炒め物に

とろ火(80W相当)から強火(1400W)まで6段階

<温度調理>

低温調理や料理の保温などに

(低温調理は50~70℃設定を想定しています。使えるなべ・水量に注意をし、必ずふたをしてください)

<揚げ物調理>

温度調整が難しい揚げ物も、6段階で温度設定可能

フラットなガラストップでお手入れ簡単

汚れてもサッと拭くだけですぐキレイに

コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.