

品番 : EA763AK-38C

品名 : AC100V/1400W 560x400x60mm IH調理器



販売価格	22,700円(税抜) / 24,970円(税込)		
カタログ価格	22,700円(税抜) / 24,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/23 18:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IHK-W13
火力調節	左ヒーター: 6段階 右ヒーター: 4段階	サイズ	560(W)×400(D)×60(H)mm
なべ使用可能サイズ	左ヒーター: φ12~26cm 右ヒーター: φ12~20cm	重量	約5.5kg
消費電力	1400W	コード長	約2.5m
材質	本体: ABS樹脂PC 底板: ポリプロピレン トッププレート: 結晶化ガラス	使用可能な鍋の材質	鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス・多層鋼なべ
使用可能な鍋の形状	底の平らなもの、揚げ物調理の場合: そりが1mm以下のもの 加熱調理の場合: そりが3mm以下のもの	タイマー	1分~9時間50分
揚げ物調理モード	6段階(約150~200℃)		

5つの安全機能(なべなし探知機能・小物検知機能・内部回路加熱防止機能・トッププレート過熱防止機能・揚げ物鍋そり検知機能・切り忘れ防止機能)

100Vで電源工事不要 どこでも活用できます。

運転音を抑えて快適調理

ガスコンロの代替として大活躍

料理に合わせて選べる調理モード・タイマー搭載

揚げ物モード:温度調整が難しい揚げ物も150~200℃の6段階で設定できるので便利。
※左ヒーターのみ対応。右ヒーター使用中は揚げ物調理はできません。

湯沸かしモード:お湯が沸くとブザーが鳴り、火力を「2」に下げて3分間保温したあと自動で保温が終了。
※左ヒーターのみ対応。右ヒーター使用中は自動湯沸かしは使えません。

タイマー:1分~9時間50分まで設定できます。
※揚げ物調理中・自動湯沸かし中は使えません。

時間や温度がひと目で分かる、シンプルな操作パネル。誰でも簡単に操作できます。

お手入れ簡単。サッと拭けてお手入れ簡単なフラット&ガラストップ

代替品

	<p>品番 EA763AK-28C</p> <p>コメント 仕様ご確認下さい。</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.