

品番：EA763AK-56A

品名：AC100V/1350W グリルなべ

	販売価格		24,600円(税抜)／27,060円(税込)	
	カタログ価格		24,600円(税抜)／27,060円(税込)	
	在庫数		最新在庫：1（2025/09/30 10:24現在）	
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	2129ページ		



仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	EP-RE20
満水容量	5.3L	消費電力	1350W
サイズ	380×445×240(H)mm	重量	5.5kg
付属品	遠赤平面プレート	プレート内寸	深なべ：φ30.4×6.6mm 平面プレート：φ30.5×3.7mm
色	ブラウン	コード長	2.5m(マグネット式)
最高温度	250℃(ふた無し)		
約10号サイズの大きいナべなので4人家族でもたっぷり食べられます。			
直火でも使えます。			
鍋料理はもちろん、お好み焼きや焼きそばまで料理できる1つで2役の電気グリル鍋です。			
食材の彩り、だしの色が映える土鍋風のなべで食欲がそそられます。			
「水量目盛つき」で、濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利です(土鍋風なべのみ)。			
斜めに置けるふたなので、熱いふたに手が触れにくく、また、つまみ上部がフラットなので裏返しても安定して置けます。斜めに置いてもふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。			
本体ガードがプレート面より高くなっているため、熱いプレートのふちに手が触れにくい安心設計です。(平面プレート使用時のみ)			
温度調節レバー(スライド式)			

なべとプレートは丸洗いできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.