

品番：EA763AM-11K

品名：AC100V/1380W オーブンレンジ



販売価格	38,600円(税抜)／ 42,460円(税込)		
カタログ価格	38,600円(税抜)／42,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2024/05/16 11:05現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	日立 (HITACHI)	型番	MRO-F5B
庫内容量	18L	消費電力	レンジ:1380W オープン・グリル:1270W
出力	950W(自動:最大2分間)	電源	AC100V(50-60Hz)
サイズ	470(W)×370(D)×310(H)mm	重量	11.5kg
付属品	黒皿1枚	庫内有効寸法	283(W)×301(D)×190(H)mm
コード長	約1.4m	温度調節範囲	発酵、100～210℃、250℃ 250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。
温度センサー付			
ノンフライのヘルシーメニューが自動で作れます。			
庫内脱臭機能			
出し入れしやすく、お手入れも簡単「フラット庫内」 コンビニ弁当などの四角い容器も出し入れしやすい。また、汚れが拭きやすくお手入れも簡単です。			
よく使うオートメニューがダイレクトキーで「使いやすい」 「飲み物・牛乳」「解凍・あたため」「コンビニ弁当」「揚げ物あたため」「トースト(裏返し)」「解凍(グラム)」の「6つのダイレクトボタン」で簡単			

に操作できます。

また、レンジ最高出力950Wでしっかりあたためます。

※950Wは短時間高出力機能で最大2分間です。オート調理のあたため等の限定したメニューにのみ働きます。

メインディッシュ、おかずもう一品、お弁当、スイーツなど10分以内でできる「スピードメニュー」

※下ごしらえの時間は含みません。

洗い物を増やさず、ボウルひとつで手軽に調理できる「ボウルメニュー」

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.