

品番 : EA763AM-15

品名 : AC100V/1450W オーブンレンジ



販売価格	74,200円(税抜)／81,620円(税込)		
カタログ価格	74,200円(税抜)／81,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/12 08:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	日立(HITACHI)	型番	MRO-S7D
庫内容量	27L	消費電力(50/60Hz)	レンジ:(最高)1,450W グリル・オーブン:1,340W/1,340W
サイズ	483(W)×388(D)×355(H)mm	重量	約14.8kg
電源	AC100V(50-60Hz)	年間消費電力量	70.4kWh/年
温度調節(オーブン)	100~210°C、250°C(250°Cは短時間運転) 発酵(30・35・40・45°C)	手動出力(レンジ)	1000W、600W、500W、200W相当、 100W相当
レシピ数/オートメニュー数	132/106	付属品	外して丸洗いテーブルプレート1枚 (オーブン兼用) スチーム小皿(1個) メニューーシール
カラー	ホワイト	コード長	約1.4m
庫内幅39cmのワイド庫内で大きなお皿やピザなどが出し入れしやすい。			
ボウルひとつでメインから副菜までかんたん調理できる「ボウルメニュー」 ※耐熱ガラスボウルのみ対応			
重さをはかるからあたためも解凍も、分量おまかせ			
過熱水蒸気をつかった「ノンフライ」 過熱水蒸気とオーブンを使い、油を使わずカラッとフライ調理ができます。			

庫内側面・背面には汚れが付きにくく、落としやすいシリコン系塗装を採用

テーブルプレートは汚れても外して洗えるから清潔。調理後の汚れを落としやすい。

ヒーターが露出していないフラットな天面でお手入れがらくに。

あたためもオープン調理もテーブルプレート1枚でできる。

天面全体にヒーターユニットを搭載しているから、ムラを抑えて焼き上げます。

グリーン購入法適合商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.