

品番 : EA763AM-16

品名 : AC100V/1450W オーブンレンジ



販売価格	57,400円(税抜)／63,140円(税込)		
カタログ価格	57,400円(税抜)／63,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/12 07:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	日立(HITACHI)	型番	MRO-F6D
庫内容量	27L	消費電力(50/60Hz)	電子レンジ:1,450W グリル・オーブン:1,340W
サイズ	483(W)×388(D)×355(H)mm	重量	14.5kg
電源	AC100V(50/60Hz)	カラー	ホワイト
コード長	約1.4m	レンジ最高出力	1,000W(短時間高出力機能です)。
オーブン	最高温度(自動):250°C(短時間運転) 加熱方式:上下ヒーター式1段	グリル	上下平面ヒーターグリル
スチーム	簡易スチーム式	温度調節(オーブン)	100~210°C・250°C 発酵(30・35・40・45°C) ※250°Cの運転時間は約5分間です。 その後は自動的に210°Cに切りかわります。
庫内灯	白熱球庫内灯×1灯	表示部	液晶(バックライトなし)
レシピ数/オートメニュー数	112/91	付属品	テーブルプレート、メニュー・シール
庫内幅39cmのワイド庫内で大きなお皿やピザなどが出し入れしやすい。			
汚れても外して洗えるから清潔。セラミック製のテーブルプレートで、調理後の汚れを落としやすい。			

庫内側面・背面には、汚れが落としやすシリコン系塗装を採用。庫内天面はヒーターが露出していない平面グリルのため、拭きやすく、お手入れラクラクです。

分量が同じ2品をまとめて適温にあたためます。

あたためもオープン調理もテーブルプレート1枚でできます。

天面全体にグリルのヒーターユニットを搭載。ムラを抑えて焼き上げます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.