

品番：EA763AM-16

品名：AC100V/1450W オーブンレンジ



販売価格	57,400円(税抜) / 63,140円(税込)		
カタログ価格	57,400円(税抜) / 63,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/09 19:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	日立(HITACHI)	型番	MRO-F6D
庫内容量	27L	消費電力(50/60Hz)	電子レンジ:1,450W グリル・オープン:1,340W
サイズ	483(W)×388(D)×355(H)mm	重量	14.5kg
電源	AC100V(50/60Hz)	カラー	ホワイト
コード長	約1.4m	レンジ最高出力	1,000W(短時間高出力機能です)。
オープン	最高温度(自動):250℃(短時間運転) 加熱方式:上下ヒーター式1段	グリル	上下平面ヒーターグリル
スチーム	簡易スチーム式	温度調節(オープン)	100~210℃・250℃ 発酵(30・35・40・45℃) ※250℃の運転時間は約5分間です。 その後は自動的に210℃に切りかわります。
庫内灯	白熱球庫内灯×1灯	表示部	液晶(バックライトなし)
レシピ数/オートメニュー数	112/91	付属品	テーブルプレート、メニューシール

庫内幅39cmのワイド庫内で大きなお皿やピザなどが出し入れしやすい。

汚れても外して洗えるから清潔。セラミック製のテーブルプレートで、調理後の汚れを落としやすい。

庫内側面・背面には、汚れが落としやすシリコン系塗装を採用。庫内天面はヒーターが露出していない平面グリルのため、拭きやすく、お手入れラクラクです。

分量が同じ2品をまとめて適温にあたためます。

あたためもオープン調理もテーブルプレート1枚でできます。

天面全体にグリルのヒーターユニットを搭載。ムラを抑えて焼き上げます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.