


品番：EA763AM-18T

品名：AC100V/1450W オープンレンジ



販売価格	47,300円(税抜) / 52,030円(税込)		
カタログ価格	47,300円(税抜) / 52,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/04/30 21:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	日立(HITACHI)	型番	MRO-F6CA
庫内容量	27L	消費電力(50/60Hz)	電子レンジ:1,450W グリル・オープン:1,340W
サイズ	483(W)×388(D)×355(H)mm	重量	14.5kg
電源	AC100V(50/60Hz)	カラー	ホワイト
コード長	約1.4m	レンジ最高出力	1,000W(手動:最大3分間 / 自動:最大3分間)
オープン	最高温度(自動):250℃ 方式:上下ヒーター式 ヒーター:上下平面ヒーター 段数:1段	グリル	上下平面ヒーターグリル
スチーム	簡易スチーム式	温度調節(オープン)	100~210℃・250℃ 発酵(30・35・40・45℃) ※250℃の運転時間は約5分間です。 その後は自動的に210℃に切りかわります。
庫内灯	白熱球庫内灯×1灯	表示部	液晶(バックライトなし)

年間消費電力量	70.4kWh/年	レシピ数/オートメニュー数	91/74
付属品	テーブルプレート、メニューシール		
コンパクト、27Lワイド&フラット庫内オープンレンジ			
庫内幅39cmのワイド庫内で大きなお皿やピザなどが出し入れしやすい。			
汚れても外して洗えるから清潔。セラミック製のテーブルプレートで、調理後の汚れを落としやすい。			
庫内側面・背面にはシリコン系塗装を採用。汚れが付きにくく、落としやすい。			
ヒーターが露出していないフラットな天面でお手入れがらくに。			
洗い物を増やさず、メイン料理から副菜まで、分量おまかせでおいしくオート調理。			
下ごしらえした冷凍食材や、市販の冷凍食品もオートで調理。			
レンジとオープンを使った加熱方法で、市販の冷凍食品をパリッと調理します。家庭で冷凍した食品も調理できます。レンジにもオープンにも使えるテーブルプレートで調理します。			
あたたためもオープン調理もテーブルプレート1枚でできます。			
テーブルプレートを庫内から外しておく必要がないので、置き場所に困りません。			
天面全体にグリルのヒーターユニットを搭載。ムラを抑えて焼き上げます。			
分量が同じ2品をまとめて適温にあたためます。ごはんとおかずなど、同時にあたためてきて便利です。			
上質なマット仕上げのコンパクトフォルムで、キッチンに置きやすいデザインです。ベーシックな機能をシンプルにレイアウトしました。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.