

品番：EA763AM-86B

品名：AC100V/1000W スチームオープンレンジ（ホワイト）



販売価格	92,500円(税抜)／101,750円(税込)		
カタログ価格	92,500円(税抜)／101,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/01 10:12現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NE-BS657-W
庫内容量	26L	消費電力	レンジ:1,420W オープン:1,220W グリル:1,220W スチーム:1,000W
サイズ	500(W)×400(D)×347(H)mm	重量	15.5kg
付属品	ビストログリル皿(1枚)	庫内形状	フラット
開き方	たて開き	操作部	カラータッチ
タイプ	スチームオープンレンジ	スチーム出力	1000W(合計値)
電源	100V・50Hz/60Hz	センサー	スイングサーチ赤外線センサー
〈グリル機能〉	加熱方法:遠赤Wヒーター 両面グリル:○ ヒーター出力:1.2kW	〈レンジ機能〉	最高出力:1000W 最高出力の継続時間:約3分 切り替わり後の出力:600W 手動出力:800・600・500・300・150 (相当)・300スチーム 温度調節範囲:-10～90℃
〈スチーム機能〉	過熱水蒸気:○ スチームプラス:- スチーム出力:1000W (650W+350W)	〈オープン機能〉	加熱方式:上下ヒーターオープン オープン段数:1段 ヒーター出力:1.20kW 温度調節範囲:80～250℃ 最高温度:250℃

			最高温度の運転時間:5分 切り換わり後の温度:210℃
グリル皿ごとテーブルへ「かんたん見栄えごはん」			
「オートクリーン加工」で天井の油汚れがサラサラに			
小さなお子様がいても安心「ロック機能(チャイルドロック)」			
解凍ムラを抑え、中までしっかり解凍。「芯までほぐせる解凍」			

代替品

	品番	EA763AM-48
	コメント	違い:消費電力

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.