

品番 : EA763AN-111

品名 : AC100V 本縫いミシン(JUKI)



販売価格	150,300円(税抜)／ 165,330円(税込)			
カタログ価格	150,300円(税抜)／165,330円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 （2025/05/06 16:26現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	2151ページ			

仕様

メーカー	JUKI	型番	TL-30SX
商品名	シュプール30	サイズ(W×D×H)mm	452×350×219
重量(kg)	11.3	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	92W	ステッチ	1種類
付属品	フットコントローラー、補助テーブル、工業用針、ひざ押え上げレバー、上送り押え、三つ巻押え、ミシン油、糸ゴマキャップ、ファスナー押え、専用ドライバー、掃除用ブラシ、ボビン(4ヶ)、ミシンカバー	機能	自動糸切り、LEDライト、スピードコントロール、押え圧調節、針上下&極低速SW、ドロップフィード、サブテンション、押え上げ
使用針	工業用針DB×1 #9～#18	縫い速度	55～1500針/分(スピードコントロールで調整)
縫い目長さ	0～6mm	押え上昇量	レバー式/ひざ上げ式12mm
補助テーブル装着時	704(W)×335(D)mm	釜	工業用垂直全回転釜
ボビンケース	倒立式ボビンケース		
直線縫い専用			
パワフルなモーターと機構で、格段の力を発揮。薄地から厚地まできれいな縫い目に仕上がります。			
耐久性抜群			

静音設計
コントローラーを手前に(かかり側で)踏むことで自動で糸切りが可能。
踏み心地を重視したコントローラーで、止めたいところでピタッと止まります。
LEDランプ採用 針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。
簡単ボビン交換 ボビンケースの取り出し口が大きく開きますので着脱がしやすく、また補助テーブルにも開閉板がついているのでテーブル装着時出し入れ簡単です。
ひざ上げレバー 手を使わずにひざの操作だけで押えを上下できます。 12mmまで押えが上がりますので厚物のセットもラクラクです。
自動糸切り 工業用ミシンの機構、同じ材質(超硬材)を使っている為、耐久性はもちろん、音も切れ味も抜群。
押え圧調節 薄物から厚物まで素材に合わせて調節できる押え圧は目盛表示されており操作が簡単です。
針上下&極低速SW スイッチを押す毎に半針ずつ上下します。また長く押し続けると低速で縫い進むことができるので、縫い終わりなど後ちょっと縫いたい時にとても便利です。
サブテンション よりの強い糸でも、より戻しや糸暴れを防止し糸調子の安定した縫い目を作ることが出来ます。
ドロップフィード アタッチメントを使わずに送り歯がアップ・ダウン。
押え上げ 押え上げレバーによる押え上げがひざ上げレバーと同様、最大12mmまで上がります。また操作も軽い。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.