

品番：EA763AN-9H

品名：AC100V/1400W コードレススチームアイロン



販売価格	21,900円(税抜)／24,090円(税込)		
カタログ価格	21,900円(税抜)／24,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 14:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2126ページ		



環境への取り組み

NEW エコパッケージ

本体・コードの収納が簡単で、収納場所を有効活用できます。



よく見えるハンドルも清潔に保てる

Wヘッドベース

大きなかけ面から、ベース全体ですばやくラクにアイロンかけができます。



セーフティ形状

アイロン着けの熱いかけ面に触れにくいよう配慮されたスタンド。



コード後部設計

使いやすさと安全性を考慮し、コードを出口を後部に設けました。



約10分で自動OFF

自動ヒーターオフ

取り立てでも、スタンバイ状態のまま一定時間経過したら自動的に電源(ヒーター)を切り切れます。消費電力の節約に貢献します。



ミラーマジ軽ベース

ステンレス製にニッケルコート加工を施し、熱くなるとすべりが軽くなります。熱くなるとすべりの幅は約2倍に!



楽カール

襟元が丸く、ワイシャツのボタン分などの段差もスムーズにかけられます。

スチーム量がアップ。たっぷり使えてしっかりシワのばし。「Wヘッドベース」でスイッとラクラクかけられる。

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NI-WL708-PN
サイズ	アイロン本体:110(W)×226(D)×130(H)mm 収納時:180(W)×294(D)×228(H)mm	アイロン面	約170cm2
重量(kg)	本体:1.1 収納時:2.0	スプレー	マイクロ
消費電力	1,400W	タンク容量	160ml
スチーム量	最大約15g/分(平均13g/分)	スチーム噴出量切替	2段階、全温度
スチーム持続時間	最長約180秒	ショット	・ハイパワーショット ・ハンガーショット ・ハイパワースチーム
コード	140cm(コードリールつき)	スチーム穴数	32
かけ面	ベース:約170cm ² 材質:ニッケルコート(ミラーマジ軽) 種類:Wヘッドベース・ラウンドベース・	スタンド形状	セーフティ後方コード引出口

	蓄熱ベース		
ニッケルコーティング	丈夫さと滑りの良さを両立（熱くなると滑りが良くなる特性）	立ち上がり時間	約100秒
目詰まり防止機能	○	色	ピンクゴールド
持ち替えずに左右前後にスィスイ動かせる。			
「Wヘッドベース」でアイロンかけをもっと簡単&スピーディーに。			
ベース全体からたっぷりのスチームで、シワなくキレイに。			
ハンドルに抗菌加工を施し、使う時に触れる部分の清潔性にも配慮。			
たっぷり使えてしっかりシワのばし。 最大スチーム量約15%アップ(メーカー従来品比)&マイクロスプレー。			
衣類の脱臭・除菌はもちろん、抗菌ハンドルでいつも清潔。			
<水もれストッパー> スチーム使用中の水もれを防止。使用後の通電乾燥も不要です。			
<全温度スチーム> 中温・低温でもスチームが使え、デリケート素材のお手入れも簡単です。			
前後に動かしてもシワになりにくいから、アイロンを持ち替えることなく前後左右にアイロンかけができます。			
キレイに仕上げる決め手の1つは「安定した温度でかけること」。 コードレスアイロンで、スチーム機能を使っても冷めにくい蓄熱構造。			
パリッと仕上げたい綿素材のベッドシーツやテーブルクロスなども、シワを伸ばしながら除菌ができます。			

代替品

	品番 EA763AN-9J コメント 変更点:ハンガーショット機能なし、色
	品番 EA763AN-5C コメント スチーム量など異なります仕様要確認

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.