

品番：EA763AN-9J

品名：AC100V/1400W コードレススチームアイロン



販売価格	22,000円(税抜) / 24,200円(税込)		
カタログ価格	22,000円(税抜) / 24,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/04/30 23:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



「Wヘッドベース」でスイッとラクラクアイロンかけ

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NI-WL709-PC
サイズ	アイロン本体:110(W)×230(D)×130(H)mm 収納時:180(W)×290(D)×210(H)mm	アイロン面	約170cm ²
重量	本体:1.1kg 収納時:2.0kg	スプレー	マイクロ
消費電力	1,400W	タンク容量	160ml
スチーム量	最大約15g/分(平均13g/分)	スチーム噴出量切替	2段階、全温度
スチーム持続時間	最長約180秒	ショット	・ハイパワーショット ・ハイパワースチーム
コード	140cm(コードリールつき)	スチーム穴数	32
かけ面	ベース:約170cm ² 材質:ニッケルコート(ミラーマジ軽) 種類:Wヘッドベース・ラウンドベース・蓄熱ベース	スタンド形状	セーフティ後方コード引出口
ニッケルコーティング	丈夫さと滑りの良さを両立(熱くなると滑りが良くなる特性)	立ち上がり時間	約100秒

目詰まり防止機能	有	色	ピンクベージュ
大容量タンク			
パワーショット&マイクロスプレー搭載でがんこなシワにも。			
使用後すぐにしまえるキャリーケース付きで持ち運びも便利			
ミラーマジ軽ベース 衣類の上をすべるように動かせるから、軽々、簡単に使えます。			
Wヘッドベース 前後に動かしてもシワにならずに簡単です。			
ワイドベース 大きなかけ面で、ラクにシワとり。			
スリムヘッド 細かい作業もきれいにできます。			
蓄熱ベース 安定した温度でアイロンがけが可能。			
丸みのあるエッジで、キレイな仕上がり。			
シワがのばしやすい、たっぷりのスチーム量			
スチームを広げる効果のあるディンプル(くぼみ)をアイロン面全体に配置。			
全温度スチーム 中温・低温でもスチームが使える、デリケート素材のお手入れも簡単です。			
スチーム使用中の水漏れを防止。使用後の通電乾燥も不要です。			
自動ヒーターオフ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.