

品番：EA763AP-100E

品名：AC100V/56W(168L) 冷蔵庫



販売価格	69,000円(税抜)／ 75,900円(税込)		
カタログ価格	69,000円(税抜)／75,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/16 05:42現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック	型式	NR-B17AW-S
カラー	シルバー(本体色はグレー)	容量	168L (冷蔵室:124L、冷凍室:44L/ 食品収納スペースは34L)
ドア開閉タイプ	右開き	サイズ	480(W)×586(D)×1,293(H)mm
据付必要奥行寸法	644mm	重量	36kg
年間消費電力量	308kWh/年(50/60Hz)	定格消費電力	電動機:52W(50Hz)、 56W(60Hz) 電熱装置:120W(50/60Hz)
冷凍室の性能	冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月	特長	ガラス棚、LED庫内灯、 温度調節機能、 耐熱トップテーブル (耐熱温度:100℃)、 抗菌・脱臭、省エネ
ガラストレイ・LEDでスタイリッシュな冷蔵庫			
まとめ買い派に好評の大きめ冷凍室搭載。			
買い置き・作り置きに便利な実収納量34Lの大きめ冷凍室。			
清潔さにこだわったカテキン抗菌・脱臭フィルター。			
食品が見やすいLED照明&お手入れ簡単ガラストレイ。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.