

品番：EA763AP-100H

品名：AC100V/ 58W(168L) 冷蔵庫

	販売価格	63,600円(税抜)／ 69,960円(税込)		
	カタログ価格	63,600円(税抜)／69,960円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/16 01:51現在）		
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NR-B17DW-W
サイズ	480(W)×586(D)×1,293(H)mm	据付必要奥行寸法	644mm
重量	36kg	カラー	ホワイト
容量	168L(冷蔵室:124L、冷凍室:44L)	冷凍室の性能	冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月
消費電力(50/60Hz)	電動機:54W/58W 電熱装置:120W	年間消費電力量	308kWh/年(50/60Hz)
ドア開閉	右開き	特長	全段ガラストレイ LED庫内灯 温度調節機能 ペットボトル1.5L×3本or2L×3本
トップテーブル耐熱温度	100℃		
ノンフロン			
グリーン購入法適合商品			
空間に調和する、上質なデザイン ドアの表面に微細な凹凸をつけることで光沢を抑え、インテリアと調和するマットな質感を演出。			
買い置き・作り置きに便利な大きめ冷凍室 見やすく、出し入れしやすい引き出し式。実収納量が34Lだから、たっぷり収納できる			

食品が見やすいLED照明とお手入れ簡単ガラストレイ
LED照明で庫内が明るく、ガラストレイだから汚れもサッとひと拭きできれいに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.