

品番：EA763AP-100K

品名：AC100V/ 58W(168L) 冷蔵庫



販売価格	63,200円(税抜)／69,520円(税込)			
カタログ価格	63,200円(税抜)／69,520円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/15 19:36現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NR-B17HW-W
容量	168L(冷蔵室:124L、冷凍室:44L)	ドア開閉	右開き
サイズ	480(W)×586(D)×1,293(H)mm	重量	36kg
消費電力(50/60Hz)	電動機:54W/58W 電熱装置:120W	トップテーブル耐熱温度	100℃
カラー	マットバニラホワイト	ボトル棚収納数	ペットボトル1.5L×3本or2L×3本
据付必要奥行寸法	644mm	年間消費電力量	308kWh/年(50/60Hz)
冷凍室の性能	冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月	貯氷量	45個
特長	全段ガラストレイ LED庫内灯 温度調節機能	脱臭機能	カテキン抗菌・脱臭フィルター
ドア面材	鋼板ドア(マットデザイン)	付属品	製氷皿

インテリアになじむマットなデザインのパーソナル冷蔵庫です。

食品が見やすいLED照明とお手入れ簡単ガラストレイ

買い置き・作り置きに便利な大容量冷凍室

ノンフロン
【静音化設計】 運転音が気になりにくい。 約23dB(A)の静音化設計で運転音が気になりにくいので、ひとり暮らしにはもちろん、2台目の冷蔵庫にもおすすめです。
【使いやすさ】 整理しやすい冷蔵室。 たっぷり入るフリーケース付きで、食品を区分けして整理できます。
【耐熱トップテーブル】 耐熱温度100℃で、電子レンジも置ける。 耐熱温度100℃のトップテーブルには電子レンジやオープンレンジを置くことができるので、ひとり暮らしにもぴったりです。

代替品

	品番	EA763AP-100M
	コメント	変更点: 容量、年間消費電力

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.