品番: EA763AP-100M

品名: AC100V/ 53W(180L) 冷蔵庫



販売価格	80,200円(税抜)/88,220円(税込)				
カタログ価 格	80,200円(税抜)/88,220円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 08:13現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ					























仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NR-B18C2-W
容量	180L(冷蔵室:120L、冷凍室:60L)	ドア開閉	右開き
サイズ	497(W)×595(D)×1,350(H)mm	重量	41kg
消費電力(50/60Hz)	電動機:53W 電熱装置:120W	トップテーブル耐熱温度	100℃
カラー	マットオフホワイト	ボトル棚収納数	ペットボトル2L×4本
据付必要奥行寸法	645mm	年間消費電力量	272kWh/年(50/60Hz)
冷蔵室	・全段ガラストレイ ・LED庫内灯 ・温度調節機能	冷凍室	【仕様】 ・深型上段ケース ・仕切りケース(貯氷箱)付 <貯氷 数 63個>
冷凍室の性能	冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月	貯氷量	63個
脱臭機能	・カテキン抗菌・脱臭フィルター	ドア面材	フラットスチール鋼板ドア

製氷皿付

食品が見やすいLED照明とお手入れ簡単ガラストレイ

買い置き・作り置きに便利な大きめ冷凍室

インバーター搭載で静音&省エネ設計のパーソナル冷蔵庫です。

キッチン空間になじむフラットでシンプルなデザイン。

「カテキン抗菌」「脱臭フィルター」採用で、冷蔵室内を清潔に保ちます。

全段ガラス棚で汚れをさっと拭き取れ、お手入れも簡単です。

【静音化設計】

運転音が気になりにくい。

約19dB(A)の静音化設計で運転音が気になりにくいので、ひとり暮らしにはもちろん、2台目の冷蔵庫にもおすすめです。

【使いやすさ】

整理しやすい冷蔵室。

高さがあるものも取り出しやすく、たっぷり収納できるドアポケット。

上段には卵や瓶類などの小物を、中段には高さがある調味料ボトル、下段には2Lのペットボトルを収納できます。

【耐熱トップテーブル】

耐熱温度100℃のトップテーブルには電子レンジやオーブンレンジを置くことができるので、ひとり暮らしにもぴったりです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.