

品番：EA763AP-122B

品名：DC12V/AC100V(13L) 電子適温ボックス



販売価格	36,600円(税抜) / 40,260円(税込)		
カタログ価格	36,600円(税抜) / 40,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 07:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2075ページ2452ページ		



仕様

メーカー	ツインバード工業(TWINBIRD)	型番	HR-EB07W
容量	13L	電源	DC12VまたはAC100V
サイズ	約280(W)×340(D)×525(H)mm	重量	約6.1kg
ドア開閉	右開き	消費電力	DC12V:45W AC100V:60W
設定温度	保冷(強):3℃ 保冷(弱):5℃ 保存:15℃ 保温:60℃	付属品	棚板1枚、AC電源コード、DC電源コード
冷却方式	電子冷却方式	カラー	ホワイト
騒音	保冷(強):46dB 保冷(弱):27dB	騒音レベル	保冷 強:46dB(A特性)以下 保冷 弱:27dB(A特性)以下
保温・保冷温度	保冷(強):3℃±3℃(周囲温度:約25℃) 保冷(弱):10℃±3℃(周囲温度:約25℃) 保存:15℃±3℃(周囲温度:約25℃) 保温:60℃±6℃(周囲温度:約23℃)	AC電源コード有効長	2.0m

DC電源コード有効長	2.8m(シガレットライター用ソケット差し込みコード)		
縦置きと横置きの2WAYタイプ			
500mlペットボトル10本収納可能			
高さ34cmまでのワインボトルなら4本収納できる			
中が見える高断熱3重窓付き扉			
容量たっぷりな上に1台で保冷も保温も。 夏はクール、冬はホットで1年中使える冷温庫			
保冷弱モードではさらに静かな静音設計			
AC/DCの2電源対応で、室内でも車内でもOK。			
環境にやさしいノンフロンのペルチェ式			
キャスター&大型ハンドルで、持ち運びにもぴったり。			
クルマのシガレット(アクセサリ)ソケットに付属のコードを接続すれば、レジャーやアウトドアでもお使いいただけます。			
清涼飲料水や缶ビールの収納はもちろん、前面の透明窓で開けずに中身が確認できるので、小型のワインセラーとしてもお使いいただけます。			
手軽に持ち運べるキャスターと、握りやすい大型ハンドル付。室内からクルマに運ぶ際や、屋外での移動などに便利です。			
保冷時、湿気や気温が高い梅雨時や夏場は庫内で結露水が発生し、庫内に水が溜まる場合がございます。自然現象で故障ではないので、ふき取ってご利用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.