

品番 : EA763AP-156B

品名 : AC100V/DC12・18・24V/25L コードレス冷温庫



販売価格	128,000円(税抜) / 140,800円(税込)		
カタログ価格	128,000円(税抜) / 140,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/03 17:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2075ページ 2453ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UL18DBA(WMGZ)
容量	仕切り板なし: 25L 仕切り板あり左8L・右14.5L	重量	16.7kg
入力電源	スライド式リチウムイオン電池 14.4V (BSL14XXシリーズ)/18V (BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付) 家庭用交流100V電源(AC100V 50/60Hz) 車載電源(DC 12/24V)	冷却方式	コンプレッサ・冷媒ガス(R134a 33g)圧縮方式
加温方式	ワイヤヒーター方式	サイズ	340(W)×653(D)×450(H)mm
付属品	ACアダプタ(AC100V・2A)・車載用DCコード・ショルダーベルト・仕切板・バスケット・BSL36B18X(蓄電池)	設定温度	-18°Cおよび-15~60°Cの5°C単位(2部屋モード時の最大設定温度差: 60°C)
充電可能蓄電池	スライド式リチウムイオン電池 14.4V (BSL14XXシリーズ)/18V (BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)	蓄電池充電時間	BSL36A18X: 約2時間15分、BSL36B18X: 約3時間40分(気温20°C時)
使用範囲温度	0~40°C	USB出力	USB-A: 5V/2.4A, USB-C: 5V/3A,

			9V/2.2A
12V出力	12V/10A(120W)	カラー	フォレストグリーン
蓄電池装着可能数	2個		
<p>充電池は本体で充電可能です。 また、別売の急速充電器もご使用いただけます。</p>			
<p>−18°C～60°Cの17段階温度調節可能</p>			
<p>仕切り板でセパレートすることで2部屋を個別で温度管理できます。</p>			
<p>1年中使えるコードレス冷温庫</p>			
<p>新たに12V出力ソケット/USB-C端子を装備しました。 ※12V出力は蓄電池のみからの出力です。</p>			
<p>12V車載用機器やスマートフォン等の充電などに使用可能です。</p>			
<p>冷温庫をコンセントか車載電源に接続した状態で、蓄電池をセットすると保冷・保温しながら蓄電池を充電することができます。</p>			
<p>充電時間も速くなり使いやすさが向上しました。</p>			
<p>コンセントや車と本体を接続して、蓄電池の充電ができます。保冷・保温しながらの充電も可能です。 ※供給電源が遮断された場合、蓄電池が取付いていなくても、再通電時に冷温庫の電源が自動で復帰します。 電源が入っている状態で、電源スイッチを3秒以上長押しすると通電ランプが点灯から点滅に変わり、通電自動復帰に切替わります。電源スイッチを再度3秒以上長押しすると解除できます。</p>			
<p>市販のファン、電気毛布などの12V機器が使用可能</p>			
<p>大容量蓄電池BSL 36B18Xが標準付属で長時間温度をキープ</p>			
<p>大形キャスターとハンドルで移動もラクラク</p>			
<p><LEDライト付>(両側2箇所) 暗い場所でも庫内が見やすい。</p>			
<p><生活防水仕様 防水保護等級IPX4> 突然の雨でも安心です。(小雨の内に屋内へ移動させてください)</p>			
<p><ドレンコック付> 大口径でお掃除後の水抜きが速い。</p>			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.