品番: EA763AP-156B

品名: AC100V/DC12·18·24V/25L コードレス冷温庫



販売価格	128,000円(税抜)/140,800円(税込)				
カタログ価 格	128,000円(税抜)/140,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 10:04現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2128ページ2514ページ				

































仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UL18DBA(WMGZ)
容量	仕切り板なし:25L 仕切り板あり左8L・右14.5L	重量	16.7kg
入力電源	スライド式リチウムイオン電池 14.4V (BSL14XXシリーズ)/18V (BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄 電池(残量表示付) 家庭用交流100V電源(AC100V 50 /60Hz) 車載電源(DC 12/24V)	冷却方式	コンプレッサ・冷媒ガス(R134a 33g) 圧縮方式
加温方式	ワイヤヒーター方式	サイズ	340(W)×653(D)×450(H)mm
付属品	ACアダプタ(AC100V・2A)・車載用 DCコード・ショルダーベルト・仕切板・ バスケット・BSL36B18X(蓄電池)	設定温度	-18℃および-15~60℃の5℃単位 (2部屋モード時の最大設定温度差: 60℃)
充電可能蓄電池	スライド式リチウムイオン電池 14.4V (BSL14XXシリーズ)/18V (BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄 電池(残量表示付)	蓄電池充電時間	BSL36A18X:約2時間15分、 BSL36B18X:約3時間40分(気温 20℃時)
使用範囲温度	0~40°C	USB出力	USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A、

			9V/2.2A
12V出力	12V/10A(120W)	カラー	フォレストグリーン
蓄電池装着可能数	2個		

充電池は本体で充電可能です。

また、別売の急速充電器もご使用いただけます。

-18℃~60℃の17段階温度調節可能

仕切り板でセパレートにすることで2部屋を個別で温度管理できます。

1年中使えるコードレス冷温庫

新たに12V出力ソケット/USB-C端子を装備しました。 ※12V出力は蓄電池のみからの出力です。

12V車載用機器やスマートフォン等の充電などに使用可能です。

冷温庫をコンセントか車載電源に接続した状態で、蓄電池をセットすると保冷・保温しながら蓄電池を充電することができます。

充電時間も速くなり使いやすさが向上しました。

コンセントや車と本体を接続して、蓄電池の充電ができます。保冷・保温しながらの充電も可能です。

※供給電源が遮断された場合、蓄電池が取付いていなくても、再通電時に冷温庫の電源が自動で復帰します。

電源が入っている状態で、電源スイッチを3秒以上長押しすると通電ランプが点灯から点滅に変わり、通電自動復帰に切替わります。電源スイッチを再度3秒以上長押しすると解除できます。

市販のファン、電気毛布などの12V機器が使用可能

大容量蓄電池BSL 36B18Xが標準付属で長時間温度をキープ

大形キャスターとハンドルで移動もラクラク

<LEDライト付>(両側2箇所)

暗い場所でも庫内が見やすい。

<生活防水仕様 防水保護等級IPX4>

突然の雨でも安心です。(小雨の内に屋内へ移動させてください)

<ドレンコック付>

大口径でお掃除後の水抜きが速い。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.