

品番 : EA763AP-220C

品名 : AC100V/73W(153L) 冷蔵庫



販売価格	69,000円(税抜) / 75,900円(税込)		
カタログ価格	69,000円(税抜) / 75,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/09 22:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2074ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IRSN-HF15A-W
庫内容量	153L(冷蔵室:93L、冷凍室:60L)	ドア開閉	右開き
サイズ	500(W)×617(D)×1292(H)mm	重量	41kg
消費電力(50/60Hz)	67/73W	トップテーブル耐熱温度	100℃
コードの長さ	約1.9m	電源	AC100V(50/60Hz共用)
定格入力	50/60Hz	霜取装置入力	103W
年間消費電力量	50Hz:262kWh/年 60Hz:247kWh/年	省エネ基準達成率	117%
付属品	製氷皿	冷却方式	ファン式
カラー	ホワイト		

急速冷凍機能搭載/ファン式自動霜取り

操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。

冷凍室は3段ケース/引出しタイプで出し入れしやすく整理がしやすい。

冷蔵室は3つのエリアに分かれていて、食品が探しやすい。

一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適なファン式冷凍冷蔵庫です。

耐熱式のトップテーブルなので、電子レンジやトースターを載せて使えます。

LED庫内灯付

ガタつきを防ぐ調節脚付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.