

品番：EA763AP-240

品名：AC100V/87W(175L) ノンフロン冷凍庫

	販売価格	75,000円(税抜)／82,500円(税込)		
	カタログ価格	75,000円(税抜)／82,500円(税込)		
	在庫数	最新在庫：1（2026/03/28 19:31現在）		
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	2075ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

大容量の175Lです。耐熱トップテーブルで電子レンジなどが乗せられます。7段のクリアケースで食品をきれいに整理できます

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IUSD-18A
ドア開閉方向	右開き	容量	175L
サイズ	550(W)×582(D)×1430(H)mm	重量	44kg
定格消費電力	50Hz:81W／60Hz:87W	年間消費電力量	282kWh/年（JIS C 9801 2015）
省エネ基準達成率	101%（2021年）	トップテーブル耐熱温度	100℃
耐荷重	トップテーブル:30kg	コードの長さ	約1.9m
電源	AC100V	材質	鋼板、PS、ABS、銅等
冷凍室の性能	【冷凍負荷温度（食品温度）】-18℃以下、 【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月		
ノンフロン			
大容量の175Lで、冷凍食品・食材を買いだめしても保管場所には困りません。			

運転音26dBの静音設計で、キッチンやダイニングに置いても音が気になりません。
前開き式とクリアフレームで食材が一目で確認できます。
各段ごとに直接冷凍できるシステムになっているため、食品を素早く冷凍することができます。
引き出しが7個ついています。
高さの異なるトレイを活用して、サイズ別に食品を収納できます。
必要なトレイだけを開けるから、冷気が逃げにくく、冷凍やけしにくい！ 温度調節も3段階。
耐熱トップテーブルなので、電子レンジなどを置いてスペースを有効活用できます。 ※耐熱温度100℃、耐荷重30kg
市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。
※設置時のご注意 ・本製品は右開きです。 ・右側はドアが必要十分に開くようにスペースをとってください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.