

品番 : EA763AP-252

品名 : AC100V/45W(40L) 冷凍・冷蔵庫(AC,DC兼用)



販売価格	49,100円(税抜) / 54,010円(税込)		
カタログ価格	49,100円(税抜) / 54,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/05 18:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2127ページ2514ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IPD-4A-B
方式	コンプレッサー式	容量	40L
サイズ	外寸:615×390×480(H)mm 内寸:318×250×380(H)mm	重量	14kg
電源	DC12V/24Vまたは、AC100V(ACアダプター使用)	消費電力	MAX急速モード:45W、ECO節電モード:30W
設定温度	-20~20℃	使用環境温度	10~32℃(加温機能はありません)
収納目安	500mlペットボトル:28本 350ml缶:66本	電源コード長	交流電源:2.0m(電源コード+ACアダプター) 直流電源:約3.4m
USBポート出力	5V、1A	材質	PE、PS、シクロペンタン等
付属品	電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード		

買物カゴ1.3個分!驚きの大容量!

さまざまなシーンで活躍するポータブル冷蔵冷凍庫です。

温度設定は-20~20℃。冷蔵はもちろん冷凍保存も可能!

アウトドアシーンの幅が広がります。

DC電源は12V・24Vに対応。

普通車・大型車どちらでも使えます。

AC電源にも対応していますので、自宅でのサブ冷蔵庫としてもおすすめです。

本体にはスマホ等の充電ができるUSBポート付き。

車輪とハンドル付きで、カートのように持ち運べます。

たっぷり入れて重たくなっても持ち運びラクラク。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.