

品番：EA763AP-40A

品名：AC100V/1300W/0.8L 電気ケトル(ブラウン)



販売価格	9,410円(税抜)／10,351円(税込)		
カタログ価格	9,410円(税抜)／10,351円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/29 21:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2079ページ		



仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	CK-SA08-TZ
容量	0.8L	サイズ(mm)(W×D×H)	230×160×170(本体のみ) 230×160×190(ベース含む)
色	チェスナットブラウン	消費電力	1300W(湯沸かし時)
電源コード	1.3m	本体質量	0.8kg(本体のみ) 1.1kg(ベース含む)
湯沸かし時間	約60秒(カップ1杯(140mL)) 約4分(満水(800mL))		

<6つの安全設計> 「転倒湯もれ防止構造」倒れてもお湯がこぼれにくい構造です。 「本体二重構造」外側が熱くなりにくいので本体に手をそえて注げます。(本体接続部は熱くなります) 「自動電源オフ」沸とうを検知して、自動的に電源オフします。 「空だき防止」空だきを検知して、自動的に電源オフします。 「給湯ロックボタン」ロック状態であれば、万一倒れてもお湯もれを抑えます。 「蒸気セーブ構造」湯沸かし時に発生する蒸気の量を抑える構造です。	
毎日、清潔に使うために!「Ag+抗菌加工 本体外側・ふた上面 (注ぎ口、注ぎ口カバー、電源プレート除く)」	
ほこりの入りにくい「注ぎ口ほこりブロック」	
お手入れしやすい「フラットふた」&「広口内容器」	
必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」 「カップ1杯(140ml) 約60秒」	

スムーズに取りはずせるから、給水もお手入れもらくらく「軽くはずせるふた」
ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」
持ちやすい形状のハンドル
流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.