


品番：EA763AP-99P

品名：AC100V/ 52W(156L) 冷蔵庫

	販売価格	69,200円(税抜)／ 76,120円(税込)		
	カタログ価格	69,200円(税抜)／76,120円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 22:04現在)		
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NR-B16C2-W
容量	156L(冷蔵庫:96L/冷凍庫60L)	ドア開閉	右開き
サイズ	497(W)×595(D)×1,220(H)mm	重量	37kg
消費電力(50/60Hz)	電動機:52W 電熱装置:120W	トッptテーブル耐熱温度	100℃
省エネ基準達成率	114% ※2021年度達成基準に基づく達成率	据付必要奥行寸法	645mm
冷蔵庫	・ガラス棚 ・LED庫内灯 ・温度調節機能	ボトル棚収納数	ペットボトル2L×4本
冷凍室の性能	冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月	製氷室	貯水量:63個
デザイン	フラットスチール鋼板ドア	脱臭機能	カテキン抗菌・脱臭フィルター
運転音	約19dB(A)	カラー	マットオフホワイト
製氷皿付			

食品が見やすいLED照明とお手入れ簡単ガラストレイ。
インバーター搭載で静音＆省エネ設計
冷凍食品のまとめ買いや作り置きなど、たっぷり収納できる大容量冷凍室
フラットスチール鋼板ドアを採用。マットな質感でキッチンやインテリアになじむシンプルなデザイン。
高さがあるものも取り出しやすく、たっぷり収納できるドアポケット。 上段には調味料ボトル、下段には2Lのペットボトルを収納できます。庫内は明るく見やすいLED照明を採用。
冷凍室は開けると同時に上段ケースも一緒に引き出せます。 深型ケースだから、冷凍食品がタテに収納でき、出し入れがスムーズです。
全段ガラス棚なので、汚れをさっと拭き取れ、お手入れも簡単です。
耐熱温度100℃のトップテーブルには電子レンジやオープンレンジを置くことができるので、ひとり暮らしにもぴったりです。
カテキン抗菌・脱臭フィルター採用で、庫内を清潔に。汚れをさっとふき取れる全段ガラス棚で、お手入れも簡単です。
面倒な霜取りが不要な自動霜取り機能搭載。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.