

品番：EA763AR-27G

品名：AC100V/1300W/3.0L VE電気まほうびん



販売価格	34,800円(税抜)／ 38,280円(税込)		
カタログ価格	34,800円(税抜)／38,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/16 08:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2167ページ		



仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	CV-WB30
容量	3L	サイズ(W×D×H)mm	225×315×335
消費電力	1300W	重量	3.6kg
湯沸し時間	約16分	色	ホワイト
コード長	1.0m	年間消費電力量	205kWh/年
1日あたりの消費電力量	0.56kWh/日		
置き場所を選ばない「蒸気レス構造」			
たっぷりのお湯がすぐ沸く1300Wハイスピード沸とう。 素早く沸いて湯沸かし時間をカットします。たっぷりのお湯が素早く沸くので、時短にぴったり。忙しい朝やお料理の下ごしらえにもとっても便利です。			
電気で作って「まほうびん保温」 電気とまほうびんを組み合わせた保温に加え、全面(フタ、側面、底部)の断熱層により、さらに熱が逃げにくい構造になり、消費電力量をグッと抑えます。また、高精度の沸とう検知センサーで湯沸かし時の無駄な電力消費も抑えます。			
プラチナの作用でお茶の成分をより引き出す「プラチナフッ素加工内容器+お茶コース(選択式)」 内容器にコーティングしたプラチナナノ粒子の作用で、お湯が弱アルカリ化します。お茶コース(選択式)を選択すると沸とう時間が長くなり水質を変化させるので、茶葉からカテキンの抽出がより促進されます。			
「光省エネモード」(選択式)(98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能) 暗くなれば、自動で保温ヒーターへの通電を切り、消費電力量を削減します。明るくなれば元の設定温度に復帰します。「光省エネモード」を			

選択すると「省エネモード」も同時に機能します。70℃まで湯温が下がると70℃保温を開始します。
2時間操作しないと保温ヒーターオフ 「省エネモード」(選択式)(98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能) 2時間操作がないときは自動で保温ヒーターへの通電を切り、消費電力量を節約します。約70℃まで湯温が下がると70℃保温を開始します。
プラグを外しても、かるく注げる「コードレス電動給湯」 プラグをはずしても乾電池のチカラで、電動給湯できます。しかも、液晶に湯温が表示されます。 単3アルカリ乾電池2本でマグカップ4杯(約800mL)を1日使って約1年間OK!(電池別売)
大きな文字と分かりやすい操作パネル
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」 少量でゆっくりそそげるのでお湯が飛び散りにくく、じっくり蒸らせます。
湯沸かし時間、消費電力量を抑える(90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)「沸とうセーブ」(選択式) 沸とうさせずに設定した温度まで沸かすから、時短、節電。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)
使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」(6・7・8・9・10時間)
用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」(98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん)
お湯の残量がとっても見やすい「ワイドウインドウ」&「赤玉水量計」 ワイドウインドウと赤玉水量計で、お湯の残量がはっきりと確認できます。
必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.