

品番 : EA763AT-16B

品名 : AC100V/225W(1000ml) ミル付ミキサー



販売価格	12,900円(税抜)／14,190円(税込)		
カタログ価格	12,900円(税抜)／14,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 07:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2131ページ		



## 仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	BM-SS10
サイズ	150×150×365(H)mm	消費電力	225W
容量	ミキサー:1.0L ミル:0.2L	重量	1.9kg
付属品	ミル容器、ミル容器台、ミルブレード、へらつきブラシ	コード長	1.0m
定格時間	3分(1分間運転、2分間停止の繰り返し使用(3回まで))		

コーヒー豆などが挽けるミル容器

出しっぱなしでもキッチンやインテリアに馴染みやすい、光沢を抑えたマット調のシンプルデザインです。

「粉碎」と「切削」、2つの役割を持たせたメーカー独自の「クラッシュ&カット チタンコードブレード」

重さはガラスの約半分なので注ぐときやお手入れの負担を軽減。1Lの大容量容器でスムージーをたっぷり作れます。

1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。

ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。

ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。また、ブレード周りの囲いをなくしたことでの、ブラシが入りにくい刃周りも隅々までお手入れができます。

食材や用途に合わせて選べる3つのモード

HI:高速で運転。野菜・果物などを使ってジュースやスープを作るときに使います。

LO:低速で運転。運転音が気になるときやお手入れのときに使います。

FLASH:手動でダイヤルを回している間だけ運転。材料の混ざり具合を微調整できます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.