

品番：EA763AT-33A

品名：AC100V/330W(520x415x410mm) 食器乾燥機



販売価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
カタログ価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/21 20:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2128ページ		



仕様

メーカー	象印マホービン (ZOJIRUSHI)	型番	EY-SB60
消費電力	330W	重量	6.0kg
サイズ	520(W)×415(D)×410(H)mm	カラー	ステンレスグレー

お手入れラクラク、食器かごをセットしたまま引き出して洗える「ステンレストレー」

清潔で汚れがつきにくい「クリアコートステンレスボディ」「ステンレスのトレイ、かご、はし立て」

分解して洗える「とことんキレイ」
(※本体は丸洗いできません。布拭きできます。)

シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホース付き」

置き場所にかかわらず食器が立てやすい「ステンレスかご」

「Ag+抗菌加工水受け・80cmロング排水ホース・はし立て受け」

高温に弱い樹脂の食器も乾燥できる「ソフト乾燥コース」
耐熱温度60℃以上の食器なら乾燥できます。

夏場など、暑いときの節電に「送風仕上げ55分コース」

食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」

大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」

まな板乾燥OK

(最大:たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)

高温80℃乾燥(吹き出し口温度)

食器を清潔に乾燥できる「抗菌フィルター採用」

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.