

品番 : EA763AT-34

品名 : AC100V/265W(440x310x540mm) 食器乾燥機



販売価格	26,700円(税抜)／29,370円(税込)		
カタログ価格	26,700円(税抜)／29,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/12 06:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2076ページ		



仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	EY-GB50
サイズ(mm)	440(W)×310(D)×540(H)	消費電力	265W
重量	5.5kg	収納容量	約5人分
電源	AC100V(50/60Hz)	コード長	1.8m
温度ヒューズ	117°C、176°C	色	グレー

置き場所に困らない「省スペース・たて型」

扉はスライド式なので扉前の空間も有効利用できます。標準食器5人分、24cmの大皿も入ります。

「ステンレスのトレー、かご、はし立て」
水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。

シンクから少し離れた場所にも設置が可能な80cmロング排水ホースつき
水受けの水があふれる心配がなく、たまつた水を捨てる手間が省けます。

真夏など、暑いときの節電に「送風仕上げ55分コース」
25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。
夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。

まな板乾燥OK(最大たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)

高温80°C乾燥(吹き出し口温度)

※ 耐熱表示(90°C以上)のないプラスチック容器や漆器、金・銀製食器、アルミ食器、鉄製のフライパン、クリスタルガラス、カットガラス、金属

箔で模様つけした食器は、食器乾燥器の使用を避けてください。変色、くもり、破損の恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.