

品番：EA763AW-31

品名：12kg 製氷機



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 110,000円(税抜) / 121,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 110,000円(税抜) / 121,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/05/14 13:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------------------------------|---|-------|------------------------|
| メーカー | ナカトミ | 型番 | NL-IM25K |
| 据付タイプ | | | |
| 電源 | 100V(50/60Hz) | 消費電力 | 170/185W |
| 冷媒 | R134a | サイズ | 400(W)×530(D)×800(H)mm |
| 重量 | 32kg | 電源コード | 1.7m |
| 付属品 | 氷シャベル1個、吸水ホース(1.5m)、予備パッキン2個、ドレンホース(1.5m)、給水口用異径コネクター1個(G3/4⇔1/2) | | |
| サビや腐食に強いステンレスボディ | | | |
| 氷嚢にも入れやすい異形氷(氷サイズ: φ30×45mm) | | | |
| ★氷取り出し口は収納型ライド扉で、場所をとりません。 | | | |
| ケガのアイシングや熱中症対策に | | | |
| ※飲食用としてのご利用はできません | | | |
| ※据付工事が必要です(給水・排水工事) | | | |
| 製氷能力 | 25kg/日 | 貯水量 | 12kg |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.