

品番：EA763AW-32A

品名：1.3L 製氷機(卓上小型)



販売価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫：8 (2026/05/03 00:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2075ページ		



仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	DACEMKWHH
サイズ	225(W)×300(D)×285(H)mm	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	100W	冷媒	R600A
氷の形状	弾頭型	氷のサイズ	クリア:直径24×高さ30mm ※個体差あり ノーマル:直径24×高さ25mm ※個体差あり
1回の製氷でできる個数	9個	1回の製氷時間	7~10分 ※環境温度・水温・氷のサイズにより前後します。 ※最初の製氷は約15分かかります。
氷保管容量	約600g(目安)	貯水タンク容量	最大1.3L
コード長	約1.2m (アース線:約10cm)	材質	本体:SS304 アイスバスケット・アイススcoop:PP
重量	6.36kg	付属品	バスケット、スcoop、日本語取扱説明書

透き通った氷を作ることができる、シンプル操作の卓上型コンパクト高速製氷機

タンクに水を入れてボタンを押すだけの簡単操作。
あとは待っているだけで、自動的に氷がどんどんできあがります。

最速7分、1回で9個製氷可能です。

切替式で透明な氷と半透明な氷の2種類を製氷可能。

従来の氷を作る場合は、本体内部にある冷却棒を急速冷却することで氷が生成されてバスケットに落下。

透き通った氷をつくる場合は、氷のつららができそうな感じで、本体内部の冷却棒に水を掛けながら氷を生成します。

※クリアモードで生成される氷は、水道水を使用している性質上、透明な中に多少くもりの混じった物になります。全ての氷が完全に透明になるわけではありません。

タンク容量1.3L、できた氷の保管容量は約600g。たっぷりと氷をつくることができます。

※保冷機能はありません。

お手入れは、使用後に本体底面の排水口から水を抜くだけ。

また本体内部を洗浄してくれるクリーニングモードを搭載。クエン酸洗浄もできます。

※検品時に水を入れてテストしており、庫内に水分が残っている場合があります。使用に問題はありません。

※必ず水道水を使用してください。

※ミネラルウォーター、井戸水は使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.