

品番：EA763AX-14A

品名：AC100V/1500W ふとん乾燥機

	販売価格	24,500円(税抜)／26,950円(税込)		
	カタログ価格	24,500円(税抜)／26,950円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/17 14:56現在)		
	商品入数	1	販売単位	台
カタログページ		2125ページ		







手動モード

9段階の時間設定

5(分)・15・30・45・60・180・120・90・75

ボタンを押すことで、風量・温度を一括設定。

SAFETY SERVICE

温度センサー

温度の上昇・低下を検知し、安全のために運転を停止します。

サーモスタット

温度の上昇・低下を検知し、安全のために運転を停止します。

温度センサー

温度の上昇・低下を検知し、安全のために運転を停止します。

あなたための予約モード

あなたのために予約した時刻に自動的に運転を開始し、指定の時刻までに運転を完了します。



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	FK-WH2-W
消費電力	最大1150W(最小0W)	サイズ(W×D×H)mm	168×215×370
重量	2.2kg	材質	ABS、PP、SWRH72A、鉄
電源	AC100V(50/60Hz共用)	コード長	約2.0m
タイマー	5・15・30・45・60・75・90・120・180分	安全装置	温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ
付属品	くつ乾燥アタッチメント×2		

DCブラシレスモーターを採用のハイパワータイプのふとん乾燥機です。

ホースを伸ばすと全長1110mmあり、ベッドサイドからでも使用可能です。

サイドフラップ付きの立体ノズルにより、より大きな空間ができ、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。【ターボモード】風量がアップし、5分でふとんあたため、30分で乾燥が可能です。

布団のサイズも、シングル・セミダブル・ダブルまで対応。

シーンに合わせて「高温／低温／送風の3段階」で調節できます。

汗や皮脂、湿気などによって発生する嫌なニオイを熱を与えながら水分を飛ばし、ふとんの嫌なニオイを脱臭します。

あたたため予約した時刻の30分前から運転開始。  
設定時間までに布団をあたためる。

付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。

#### オールシーズン大活躍

春:花粉で外に干せないとき。

夏:湿気のべたつきや寝汗の臭いにも。

秋:秋雨、ダニ対策に。

冬:寒くて寝付けない夜に。

#### 自動モード

あたたためモード:冷えた布団を高温風であたため。寝る前の使用がおすすめ。

冬モード:あったか温風仕上げ。パワフル温風で布団をふんわり仕上げます。

夏モード:温風で乾燥後に送風で熱気を逃がします。

ダニモード:ダニ対策に適した50℃以上の温風であたため、天日干しができない時期でも布団を清潔に保ちます。

(※ダニは50℃以上の高温で約5分間加熱すると死滅すると言われています。)

#### 安全装置

温度センサー:温度の上がり過ぎを防ぎ、安全な温度を保つよう自動で制御します。

サーモスタット:温度が上がり過ぎると自動で運転を停止させます。

温度ヒューズ:内部温度が上がり過ぎた場合、ヒーターへの電流を遮断します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.