

品番：EA763AX-56

品名：AC100V/315W 衣類乾燥除湿機



販売価格	42,800円(税抜)／ 47,080円(税込)		
カタログ価格	42,800円(税抜)／47,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/04 03:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IJC-H140
商品サイズ	346(W)×250(D)×約590(H)mm(電源コードを除く)	重量	約12.7kg
目標湿度設定(除湿モード時)	40%→50%→60%→70%→連続	定格電源	AC100V
電源周波数	50/60Hz	消費電力	50Hz: 290W 60Hz: 315W
定格除湿能力	50Hz: 12.9L/日 60Hz: 14L/日	除湿可能面積の目安	【木造和室】 50Hz: 27㎡(16畳) 60Hz: 29㎡(18畳) 【プレハブ洋室】 50Hz: 41㎡(25畳) 60Hz: 44㎡(27畳) 【鉄筋コンクリート】 50Hz: 54㎡(33畳) 60Hz: 58㎡(35畳)
水タンク容量	約3.8Lで自動停止	電源コード長	約1.9m

- 機能
- ・切タイマー(1・2・4・8時間)
 - ・切り忘れ防止機能
 - ・チャイルドロック
 - ・満水(タンク外れ)お知らせ
 - ・自動霜取り

様々なモード搭載 ・衣類乾燥モード ・湿度表示 ・イオン付 ・タイマー付			
除湿切替	「衣類乾燥機」「除湿」	風量	「弱」と「強」の2段階 (※衣類乾燥モード時は「強」になります。)
湿度センサー	設定湿度に達すると除湿を停止し、送風だけの運転になります。		
市販のホース(内径15mm)を接続して排水すると、タンク容量を気にすることなく連続で除湿できる(24時間自動停止)			
4輪キャスター付き			
1日最大14Lの除湿ができる。			
梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適。			
オートルーバー付で、衣類の乾きムラがありません。			
お好みに合わせて、40～70%の間で、湿度を自動設定できる。(※除湿モードの場合)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.