

品番 : EA763AX-58

品名 : AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)



販売価格	41,400円(税抜)／45,540円(税込)		
カタログ価格	41,400円(税抜)／45,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/12/15 20:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0067ページ		



サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し

## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IJDC-K80
消費電力	720W	除湿能力	8.0L/日
サイズ	334(W)×285(D)×739(H)mm	重量	11.5kg
タンク容量	約3.5L	適用床面積	木造:10畳(17m <sup>2</sup> ) プレハブ:15畳(25m <sup>2</sup> ) 鉄筋:20畳(33m <sup>2</sup> ) ※除湿可能面積の目安
首振り機能	左右:50°・70°・90°(自動) 上下:水平~90°(手動)	電源	AC100V(50/60Hz共用)
材質	ABS樹脂、ポリプロピレン	使用温度	0~40°C
コード長	約2m	除湿機能	デシカント式
切タイマー	2・4・8時間	運転モード	サーキュレーター、除湿:弱/中/強
3段階切替(弱・中・強)			
サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。			

衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。

除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。

湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。

首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平～垂直10段階)の調整可能です。

4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿。

#### 【大容量でさらに便利に】

既存モデルのスピード乾燥機能はそのままに、除湿能力が、5.0L/日から8.0L/日にパワーアップ。

より早く、多くの洗濯物を乾かせるようになりました。

排水タンクは3.5Lにアップ。

4人家族の洗濯物全てを乾燥させても、満水にならないほどの大容量。

タンクが満水になると運転を停止し、ランプが点灯してお知らせ。

#### 【1台で3役】

##### 1、衣類乾燥機

パワフル送風×強力除湿のWパワーでスピード乾燥。

風を当てながら効果的に除湿するので、部屋干しの乾燥時間を短縮。

風の向きや角度を調節できるので、衣類の量に合わせて無駄なく狙い撃ち。

##### 2、除湿機

年中使えるデシカント式。

温度で除湿能力が落ちにくいので、衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策と通年活躍。

##### 3、サーキュレーター

パワフル送風で素早く換気。

部屋の換気にも、パワフル送風が大活躍。

空気の循環や、冷房・暖房の効率アップに。

#### 【安全機能】

温度の異常を感知

本体内で異常な温度を感知すると、自動で運転を停止します。

転倒時に運転停止

本体の傾きや振動を感知すると、自動で運転を停止します。

不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。

タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。

#### 代替品

	<p>品番 EA763AX-57C コメント 衣類乾燥除湿機/590W</p>
	<p>品番 EA763AX-53B コメント 衣類乾燥除湿機/300W</p>

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.