

品番 : EA763AY-101

品名 : AC100V/39W/25畳 気化式大型加湿器(省エネ)



販売価格	50,800円(税抜)／55,880円(税込)		
カタログ価格	50,800円(税抜)／55,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/12/16 17:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0068ページ		



大型なのに省エネ!オフィスにもピッタリな加湿器!

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	HDF-1000-W
加湿方法	気化式	適用床面積	木造和室: 15畳 プレハブ洋室: 25畳
タンク容量	約7L(3.5L×2)	サイズ	304(W)×264(D)×734(H)mm
運転モード	連続・自動	連続運転モード	弱(静音)・中・強・ターボ
自動運転モード	おまかせ・おやすみ・うるおい	切タイマー	2・4・6・8h
連続加湿時間	最小: 約8時間(ターboroモード時) 最大: 約23時間(弱(静音)時)	加湿量	約900mL/h(ターboroモード時)
定格電圧	AC100V	消費電力(50/60Hz)	39W(ターboroモード時)
使用温度範囲	5~35°C	電源コードの長さ	約2.0m
重量	10.2kg		

気化式タイプなので省エネでリビングにもピッタリな加湿器です。

加湿にヒーターを使わないから消費電力が低く経済的。

「うるおい」目標湿度を約65%に設定して、自動運転します。

「おやすみ」目標湿度を約60%に設定して、自動運転します。

※おやすみモードのときは操作部のランプは減光し、また給水ランプが点滅してもアラームは鳴りません。

「おまかせ」目標湿度を約60%に設定して、自動運転します。

フィルターを四角にすることで、風のあたる面積を増やし、加湿効率UP

イオン発生装置搭載で、マイナスイオンが放出され、お部屋の空気を快適に保ちます。

湿度サインで、室内の現在の湿度の目安を表示します。

※湿度サインは目安です。室内の湿度計の表示とは異なる場合があります。

合計7L(3.5L×2)の取っ手付きのダブルタンクなので、大容量で持ち運びやお手入れも簡単です。

加湿フィルターは押し洗いが可能で、型崩れを気にせずしっかりとお手入れが出来ます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.