

品番 : EA763AY-121

品名：AC100V/95W/25畳 サーキュレーター付加湿空気清浄機

	販売価格	43,900円 (税抜)／48,290円 (税込)
カタログ価格		43,900円 (税抜)／48,290円 (税込)
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/21 20:53現在)	
商品入数	1	販売単位
台		
カタログページ		0066ページ



サーキュレーターで空気を攪拌することで、部屋の隅々までムラなく空気清浄ができます。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	CHA-A55
適用床面積	空気清浄:41m ² (25畳) 加湿:木造和室:14m ² (8.5畳)、プレハブ洋室:23m ² (14畳)	タンク容量	2.7L
消費電力(50/60Hz)	〈加湿機能〉 【首振りオフ/オン】 ターボ:94W／95W 静音:31W／32W 標準:21W／23W (空気清浄・加湿時)	消費電力(50/60Hz)	〈空気清浄機能〉 【首振りオフ/オン】 ターボ:91W／92W 静音:28W／29W 標準:19W／21W
サイズ	271(W)×282(D)×880(H)mm	重量	約12.2kg
電源	AC100V(50／60Hz)	フィルター寿命	約2年
切タイマー	2・4・8時間	運転モード	空気清浄:ターボ、標準、静音 加湿空気清浄:ターボ、標準、静音

加湿量	加湿空気清浄(ターボ):500mL/h 加湿空気清浄(静音):320mL/h 加湿空気清浄(標準):265mL/h ※室温20°C、湿度30%の条件下での加湿量です。室内的温度や湿度によって、加湿量は異なります。 空気清浄モード時:水タンクに水が入っている場合は、水タンクの水が減りわずかに加湿します。	連続加湿時間	約5.5時間(ターボモード時)
サーチュレーター首振り角度	左右自動(30°・60°・90°) 上下手動(水平・30°・60°・90°)	材質	ABS樹脂、ポリプロピレン、POM
コード長	2.4m	動作温度	5~35°C

活性炭フィルターでタバコなどの匂いを吸着・脱臭し、HEPAフィルターで0.3 μmの微細な粒子もキャッチします。

プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。

空気清浄の運転モードは、3段階(ターボ・標準・静音)の設定が可能です。

加湿機能はON/OFFの切り替えが可能です。

サーチュレーターは左右自動首振り機能付きです。(30°/60°/90°)

減光モードで、運転中に30秒の無操作を検知すると、すべてのランプを減光します。

ほこりセンサーで、センサーで計測して空気の汚れ具合を色で表示します。

湿度表示ランプで、湿度を表示します。(※湿度表示は目安です。湿度計の表示とは異なる場合があります。)

お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。

サーチュレーター、加湿機、空気清浄機の1台3役。

1年中お部屋の空気のキレイと安心を保てる機能がそろい、小さなお子様のいるご家庭、広いリビング、オフィス等さまざまなシーンで活躍します。

◆point1.高性能フィルターで、いつも空気がキレイ

微細な粒子もキャッチできる高性能HEPAフィルターとタバコ等の匂いを吸着・脱臭してくれる活性炭フィルターを採用。

お部屋の汚れやニオイも逃さずカット。

ほこりセンサーがほこりの量に応じて点灯します。

◆point2.空気にうるおいをプラス

お部屋の乾燥が気になる時期は、空気清浄に加湿をプラス。

空気のキレイを保ちながら、空気に潤いも届けます。

連続で約8時間使用ができるため、就寝中もしっかりうるおいます。※標準運転時

◆point3.サーチュレーターで空気を循環

・サーチュレーターでお部屋の換気や冷暖房の効率UP。

お部屋の換気や部屋干しにも使えるから、1年中活躍。

・サーチュレーターで空気清浄スピードUP

サーチュレーターを併用することで、より素早く空気清浄。

スピーディーに空気のキレイを実現。

・上下左右首振り

風の角度を調整し、お部屋の隅々まで空気を循環。

自動左右首ふりは30°60°90°で切替が可能。(30°、60°、90°、首ふり停止)
上下首振りは水平～90°の範囲で手動で調節できます。(水平、30°、60°、90°)

【睡眠をさまたげない、静音＆減光モード】
図書館内と同等の騒音値で、しづかに運転。
30秒無操作を検知すると自動で減光するから、睡眠時も安心。

【置く場所を選ばない省スペース設計】
幅約27cmのスリムボディ。
圧迫感のないサイズ感で、置き場所に困りません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.