品番: EA763AY-121

品名: AC100V/95W/25畳 サーキュレーター付加湿空気清浄機



販売価格	43,900円 (税抜)/ 48,290円(税込)					
カタログ価 格	43,900円(税抜)/48,290円(税込)					
在庫数	最新在庫: 13 (2025/11/03 11:34現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0066ページ					



サーキュレーターで空気を撹拌することで、部屋の隅々までムラなく空気清浄ができます。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	CHA-A55
適用床面積	空気清浄:41㎡(25畳) 加湿:木造和室:14㎡(8.5畳)、プレハ ブ洋室:23㎡(14畳)	タンク容量	2.7L
消費電力(50/60Hz)	〈加湿機能〉 【首振りオフ/オン】 ターボ:94W/95W 静音:31W/32W 標準:21W/23W (空気清浄・加湿時)	消費電力(50/60Hz)	〈空気清浄機能〉 【首振りオフ/オン】 ターボ:91W/92W 静音:28W/29W 標準:19W/21W
サイズ	271(W)×282(D)×880(H)mm	重量	約12.2kg
電源	AC100V(50/60Hz)	フィルター寿命	約2年
切タイマー	2·4·8時間	運転モード	空気清浄:ターボ、標準、静音 加湿空気清浄:ターボ、標準、静音

加湿量	加湿空気清浄(ターボ):500mL/h 加湿空気清浄(静音):320mL/h 加湿空気清浄(標準):265mL/h ※室温20℃、湿度30%の条件下での 加湿量です。室内の温度や湿度によっ て、加湿量は異なります。 空気清浄モード時:水タンクに水が 入っている場合は、水タンクの水が減り わずかに加湿します。	連続加湿時間	約5.5時間(ターボモード時)
サーキュレーター首振り 角度	左右自動(30°·60°·90°) 上下手動(水平·30°·60°·90°)	材質	ABS樹脂、ポリプロピレン、POM
コード長	2.4m	動作温度	5~35℃

活性炭フィルターでタバコなどの匂いを吸着・脱臭し、HEPAフィルターで 0.3μ mの微細な粒子もキャッチします。

プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。

空気清浄の運転モードは、3段階(ターボ・標準・静音)の設定が可能です。

加湿機能はON/OFFの切り替えが可能です。

サーキュレーターは左右自動首ふり機能付きです。(30°/60°/90°)

減光モードで、運転中に30秒の無操作を検知すると、すべてのランプを減光します。

ほこりセンサーで、センサーで計測して空気の汚れ具合を色で表示します。

湿度表示ランプで、湿度を表示します。(※湿度表示は目安です。湿度計の表示とは異なる場合があります。)

お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。

サーキュレーター、加湿機、空気清浄機の1台3役。

1年中お部屋の空気のキレイと安心を保てる機能がそろい、小さなお子様のいるご家庭、広いリビング、オフィス等さまざまなシーンで活躍します。

◆point1.高性能フィルターで、いつも空気がキレイ

微細な粒子もキャッチできる高性能HEPAフィルターとタバコ等の匂いを吸着・脱臭してくれる活性炭フィルターを採用。 お部屋の汚れやニオイも逃さずカット。

ほこりセンサーがほこりの量に応じて点灯します。

◆point2.空気にうるおいをプラス

お部屋の乾燥が気になる時期は、空気清浄に加湿をプラス。 空気のキレイを保ちながら、空気に潤いも届けます。

連続で約8時間使用ができるため、就寝中もしっかりうるおいます。※標準運転時

- ◆point3.サーキュレーターで空気を循環
- ・サーキュレーターでお部屋の換気や冷暖房の効率UP。 お部屋の換気や部屋干しにも使えるから、1年中活躍。
- ・サーキュレーターで空気清浄スピードUP サーキュレーターを併用することで、より素早く空気清浄。 スピーディーに空気のキレイを実現。
- ・上下左右首振り 風の角度を調整し、お部屋の隅々まで空気を循環。

自動左右首ふりは30°60°90°で切替が可能。(30°、60°、90°、首ふり停止) 上下首振りは水平~90°の範囲で手動で調節できます。(水平、30°、60°、90°)

【睡眠をさまたげない、静音&減光モード】

図書館内と同等の騒音値で、しずかに運転。

30秒無操作を検知すると自動で減光するから、睡眠時も安心。

【置く場所を選ばない省スペース設計】

幅約27cmのスリムボディ。

圧迫感のないサイズ感で、置き場所に困りません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.