

品番 : EA763AY-13C

品名 : AC100V/325W/19畳 ハイブリッド式加湿器



販売価格	20,100円(税抜) / 22,110円(税込)		
カタログ価格	20,100円(税抜) / 22,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/03 18:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	HVH-700R1
適用床面積(50/60Hz)	プレハブ洋室: 19畳 (31㎡) 木造和室: 12畳 (19㎡)	消費電力	319/325W (50/60Hz)
タンク容量	5.0L	サイズ	375(W)×208(D)×376(H)mm
重量	5.4kg	加湿方式	気化ハイブリッド
電源	AC100V	切タイマー	2・4・6時間設定で自動消灯
コード長	1.5m	材質	ABS樹脂
加湿量	約700ml(ターボモード時)	連続使用時間	約7.1時間(ターボモード時)
運転音	約35dB(静音モード時)	動作温度	5~35℃
運転モード	連続モード3段階(強・中・弱) 自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ) ターボモード、ヒーターオフモード		

超音波式よりもさらに清潔、パワフルな加湿が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

