

品番：EA763AY-20B

品名：AC100V/24W/7.0畳 超音波式加湿器



販売価格	6,850円(税抜) / 7,535円(税込)		
カタログ価格	6,850円(税抜) / 7,535円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/04/11 14:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

IRIS OHYAMA 上給水超音波加湿器 オフイ AHM-UU28B-W

- 加湿量: 最大280mL/h (HI時)
- 連続加湿時間: 約14時間 (HI時)
- タンク容量: 4.0L
- スピーディー/静音: 水も超音波でミスト化するため、加湿スピードが速く、静かです。
- カンタン上から給水: ふたを開けて直接タンクに水を注ぐことができます。
- カンタン操作: ミスト量は無段階調節可能。LOW~HIまで段階別で調節できます。最大加湿量200mL/h。
- お手入れラクラク: 銀イオンでタンクのヌメリ防止。お手入れもラクラク!
- 省エネ: 1シーズン(3ヵ月)の電気代比較。536円。
- 湿度を保ってウイルス対策: 湿度50%以上でウイルスの活動は大きく抑えます。

商品概要	
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	24W (HI時)
加湿量	約280mL/h (HI時)
連続加湿時間	約14時間 (HI時)
タンク容量	4.0L
本体重量	約1.4kg
サイズ (W×D×H)	175×190×340mm
付属品	銀イオンコートタンク
保証	1年間
製造国	中国

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	AHM-UU28B
加湿方法	超音波式	電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	24W (HI時)	加湿量切替	LOW~HI
最大加湿量	280mL/h (HI時)	連続加湿時間	約14時間 (HI時)
適用床面積	木造和室: 4畳 (7㎡) プレハブ洋室: 7畳 (11㎡)	タンク容量	4.0L
サイズ	175(W)×190(D)×340(H)mm	コード長	約1.6m
重量	1.4kg	材質	HIPS、PP、ABS、GPPS、シリコン
付属品	銀ビーズケース ※ケースは開けないでください		

超音波の振動で水を震わせて微細なミストを生み出し、スピーディー&省エネでお部屋を加湿

ふたを外して上から直接タンクに水を注ぐことができる「上から給水タイプ」

加湿量は、LOW~HIの間で無段階調節可能

吹き出し口は360°回転可能でミストの向きを調節できます。

ミストが熱くならないので、やけどの心配がありません。

銀ビーズでタンクのヌメリを防止し、水を清潔に保ちます。

静音正が高く長時間運転ができるので寝室やオフィスに最適

運転中に水がなくなると赤色に点灯してお知らせします。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.