

品番：EA763AY-24

品名：AC100V/500W/17畳 スチーム式加湿器



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 20,400円(税抜) / 22,440円(税込) | | |
| カタログ価格 | 20,400円(税抜) / 22,440円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/24 13:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0067ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|------------------------------|--------|-----------------------------|
| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番 | AHM-MHU60-W |
| 適用床面積 | 木造:17㎡(10畳) プレハブ:27㎡(17畳) | 消費電力 | 500W |
| タンク容量 | 3L | サイズ | 225(W)×235(D)×330(H)mm |
| 重量 | 3.1kg | 連続加湿時間 | 弱:約15時間 中:約7時間 強:約5時間 |
| 運転モード | 3段階(弱・中・強) | 最大加湿量 | 200・400・600ml/h(弱・中・強) |
| 材質 | PP、ABS、アルミ等 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| コード長 | 1.2m | | |

水、蒸気が通るところは全て丸洗いが可能です。

フィルターレスでお手入れ簡単

フッ素加工コーティングにより汚れが落ちやすい

汚れのこびりつきを防止

運転時間を設定できるおやすみモード搭載

置き場所に応じて選べる2WAY給水

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA763AY-23 コメント 仕様をご確認ください。</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.