

品番 : EA763AY-65

品名 : AC200V/950・1200W 75L 除湿機



販売価格	256,000円(税抜) / 281,600円(税込)		
カタログ価格	256,000円(税抜) / 281,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 23:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0066ページ		

お手入れ簡単

仕様

こんな場所での使用がおすすめ

おすすめポイント

コンプレッサー式

湿度を設定できる

タイマー付き

連続排水

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

**仕様**

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IJCG-A75-B
電源	単相AC200V	消費電力(50/60Hz)	950/1200W
騒音値	60dB	サイズ	480(W)×415(D)×912(H)mm
重量	約48kg	除湿能力	75L(1日あたり) ※除湿能力は、室温30℃、相対湿度80%を維持し続けたときの1日(24時間)あたりの除湿量です。
冷媒	R407c	適用床面積	木造: 91㎡ (約50畳) プレハブ: 139㎡ (約76畳) 鉄筋コンクリート: 183㎡ (約100畳) ※除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。
電源コード長	約1m ※電源プラグは別途お買い求めいた	材質	スチール

	<p>だく必要があります。</p>		
注意	<p>電気配線工事は、関連する法令・規則などに従って必ず「法的有資格者」が行ってください。資格を持たない方の工事は法律で禁止されています。</p>		
<p>※電気配線工事必要</p>			
<p>1日最大75L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。</p>			
<p>最大適応畳数約100畳のコンプレッサー式大型除湿機です。</p>			
<p>直感的に、ひと目で分かるデジタル表示。</p>			
<p>キャスターと取っ手付きで、移動もラクラク。</p>			
<p>広い場所でも!パワフル除湿 最大約100畳を除湿、カビや結露を防ぎます。 エアコンが設置できない場所や、効きにくい場所におすすめ。 ※電源接続工事が必要です。</p>			
<p>コンプレッサー式 空気を冷却し、結露を発生させて除湿。 少ない電力でパワフルに除湿・乾燥します。 エアコンなどにも多く使われている、オゾン層破壊係数0の環境に優しいR407C冷媒を採用。</p>			
<p>湿度を設定できる 使用場所に合った、適切な湿度に設定可能。 10～95%の範囲で、1%刻みで設定できます。</p>			
<p>タイマー付き 便利な入・切タイマー付きで消し忘れの心配もありません。 0～24時間の範囲で、1時間刻みで設定できます。</p>			
<p>連続排水 付属の連続排水ホースを使って、連続で排水できます。 ※水タンクは付属されていません。</p>			
<p>自動霜取り機能付き 冷却器に霜が発生すると、センサーが作動し霜取り表示が点灯。 霜取り不要で快適に使えます。</p>			
<p>お手入れ簡単 3STEP 1.本体からフィルターカバーを取り外す。 2.フィルターカバーからフィルターを取り外す。 3.ホコリを掃除機で吸って、水洗いするだけ。</p>			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.