

品番：EA763BB-101

品名：375x 98x209mm CDコンポ(Bluetooth搭載)



販売価格	21,700円(税抜) / 23,870円(税込)		
カタログ価格	21,700円(税抜) / 23,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/04/30 16:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2124ページ		



仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	LCA-10
機能	CD、CD-R/RW、Bluetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFM	サイズ	375(W)×98(D)×209(H)mm
重量	1,900g	消費電力	11W(待機時:0.5W)
付属品	電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード	電源	AC100V 50/60Hz
受信可能放送	FM:76.0~95.0 MHz(ワイドFM対応)	音声入力端子	AUX(RCA入力端子×1系統)
再生モード	プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ	プリセット局数	最大20局
Bluetooth(R)	通信方式:Bluetooth(R)標準規格Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC	重低音	ON/OFFあり
スピーカー形式	フルレンジ	スピーカーユニット	5.5cmコーン型

置き場を選ばないコンパクトなCDコンボ

スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応

選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン

5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現

目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー

曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)

15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)

表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.