

品番 : EA763BB-13B

品名 : 67x117x28.5mm FM/AMポケットラジオ



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,830円(税抜) / 3,113円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,830円(税抜) / 3,113円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2025/12/17 18:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2123ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|-------|--|
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | RF-P55-S |
| 仕様 | FM・AMラジオ | サイズ | 67×28.5×117(H)mm |
| 電源 | 単3電池×2本(付属) | 受信周波数 | FM:モノラル 76~108MHz AM:モノラル 504~1665kHz |
| 電池持続時間 | (パナソニック EVOLTA 単3形乾電池) ●スピーカー使用時 FM受信時:約71時間 AM受信時:約78時間 ●イヤホン使用時 FM受信時:102時間 AM受信時:109時間 (単3形パナソニックアルカリ乾電池) ●スピーカー使用時 FM受信時:64時間 AM受信時:68時間 ●イヤホン使用時 FM受信時:94時間 AM受信時:96時間 (単3形パナソニックマンガン乾電池) ●スピーカー使用時 FM受信時:24時間 AM受信時:26時間 ●イヤホン使用時 FM受信時:38時間 AM受信時:38時間 | スピーカー | 5.7cm丸形(8Ω) 1個 |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|----------|------------------------|
| 最大出力 | 125mW | イヤホン出力端子 | モノラル(Φ3.5mm 8Ω) |
| 重量 | 約159g(乾電池を含む) | 付属品 | ・モノラルイヤホン ・ハンドストラップ |
| デジタルチューナー搭載で選局がかんたん「らくらくチューニング」 | | | |
| 暗い場所でも便利な「蛍光色ポインター&光るダイヤルパネル」搭載 | | | |
| AMラジオ番組がFM放送で聴けるワイドFM(FM補完放送)対応 | | | |
| 持ち運びに便利な「ハンドストラップ」付き | | | |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | | | |

代替品

| | |
|---|---|
|  | 品番 EA763BB-14B コメント 横型 |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.