

品番：EA763BB-27A

品名：210x120x62mm AMラジオ



|         |                             |      |   |
|---------|-----------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,450円(税抜) / 5,995円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 5,450円(税抜) / 5,995円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫：2 (2026/03/03 17:16現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                           | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2072ページ                     |      |   |



#### 仕様

|        |  |          |   |
|--------|--|----------|---|
| メーカー   | パナソニック(Panasonic)                                  | 型番       | R-2255-S                                |
| 仕様     | AMラジオ  | サイズ      | 210×62×120(H)mm                         |
| 電源     | AC:100V 50/60Hz<br>DC:6V(単3形乾電池4本使用)               | 受信周波数    | AM:モノラル 504 ~ 1665 kHz                  |
| 電池持続時間 | パナソニック EVOLTA/単3形乾電池<br>(スピーカー使用時)<br>AM受信時:約64 時間 | スピーカー    | 10cm丸形(4Ω)                              |
| 最大出力   | 600mW(DC時)   | イヤホン出力端子 | モノラル(φ3.5mm 8Ω)                         |
| 重量     | 670g(電池含まず)<br>740g(電池含む)                          | 消費電力     | 3.0W<br>電源スイッチ「切」時の消費電力:0.5<br>W(ACのとき) |
| 付属品    | AC電源コード  |          |   |

デジタルチューナー搭載で選局がかんたん「らくらくチューニング」

大音量でしっかり聴こえる「直径10cmスピーカー」搭載

暗い場所でも便利な「蛍光色ポインター&光るダイヤルパネル」搭載

#### 代替品

|    |            |
|----|------------|
| 品番 | EA763BB-85 |
|----|------------|



コメント

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.